



## Torsiómetros electrónicos para laboratorio

CMU-...

### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-27 05:07:22





## DESCRIPCIÓN

### Torsiómetros electrónicos para laboratorio

**PRECISIÓN GARANTIZADA:** +/- 1% entre el 5 % y el 100 % del valor nominal.**RESOLUCIÓN:** 0,01 Nm para una medida inferior a 100 Nm y 0,10 Nm para una superior.**POLIVALENTE:** gracias a su funcionamiento en sentido horario o contrario a las agujas del reloj.**UNIVERSAL Y CONFORTABLE:** Varias unidades de medida (Nm, Ft.lb, Kg.cm, In.lb).**MODO DE MEDICIÓN:** cresta o seguidor.**TRAZABILIDAD:** Memoriza 999 valores en modo cresta

Torsiómetro que permite controlar diariamente las llaves dinamométricas.

#### PRECISIÓN

Precisión + o- 1% del valor medido garantizado entre el 5% y el 100% del valor nominal.  
Resolución de 0.01 Nm para una medida inferior a 100 Nm y 0.10 Nm para una superior.

Entregado con software SAM CMU en memoria USB y cable USB.

Entregado con casquillo, adaptador de red y tornillos de fijación.

Los modelos 70 y 400 Nm son monobloque.

Unidades de ajuste: N.m, Ft.lb, Kg.cm, In.lb.

#### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Torsiómetro fácil de usar sin ajustes superfluos para evitar los errores de manipulación.  
Ideal para comprobar su llave antes de usarla.

Trazabilidad garantizada gracias a la memorización de 999 valores en modo cresta.

Modos de medición: cresta y seguidor.

Avisadores por LED y sonoro al 90, 100 y 110% del valor ajustado.

Salida USB en el lado del visualizador para transferir los controles realizados a un ordenador.

5 gamas de control programable en relación con el modo de control definido en la norma NF EN ISO 6789.

## DATOS ESPECÍFICOS

Referencia comercial	Peso (kg)	Capacidad (Nm)	Tipo de cuadradillo	Garantía
CMU-70 (no comercializado)	6.92	13.5-70	6 caras macho 10 mm	M
CMU-400 (no comercializado)	7.47	20-400	6 caras macho 22 mm	M
CMU-1000	8.05	50-1000	6 caras macho 32 mm	M

### Garantía aplicada

#### M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)